

New

# 電ドラボール

No. 220USB-1/ 220USB-5

220USB



ドライバーは進化する。  
替えビットも進化する。

New  
スパナ掛け付  
新登場!



日本製

USB 充電

6.35 mm

高輝度 LED

43.6v  
800mAh

Li-ion Battery



早締めはモーター  
でラクラク!!

# 電動

電気・設備工事

盤の組み立て

機器・装置の

圧倒的な使いやすさを誇るベッセルボール  
リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載した電動

## スイッチ

軽い力で正転・逆転ができる、スライドスイッチ



Micro USB type B



USB 充電

充電ポート

USB端子で簡単充電

## 高輝度 LED

LEDライト

暗い現場でも活躍する高輝度LEDライト




使用後も5秒間光る  
ディレイ仕様

## スリーブチャック

両頭・片頭ビットが使えます



高耐久ギア内蔵



6.35  
mm

高速回転で作業効率UP!

無負荷回転数: 280min<sup>-1</sup>

ご使用できるネジ径: M6まで

トルク範囲: 電動~2N・m/ 手動~10N・m

## 使い方

- 1) スイッチを前方に押すと右回転、手前に引くと左回転します。
- 2) 姿勢を整えて、グリップをしっかりと握ってください。

電動の持ち方



- 3) スイッチを操作し回転させてください(仮締め)。
- 4) 着座した瞬間にスイッチから手を離して、握り直してゆっくりと手締めを始めてください(本締め)。「ロックがかかる」手ごたえがあります。

手動の持ち方



《お願い》過度な負荷は故障につながります。特に、両手でないと緩まないようなネジへのご使用は避けてください。ドライバーが腰サックに入るようにギア部を小型設計しております。

# 手動

本締めはいつもの  
ドライバー感覚で!!

メンテナンス

自動車・二輪の整備


DIY

グリップドライバーが大きな進化を遂げる。  
電動アシストの新提案。さらに、使いやすさの頂点へ。

軽量

腰サックに入れてもラクラク!!

160g



3.6v  
800mAh

バッテリー充電ランプ  
Li-ion Battery



充電中



充電完了

※回路保護のため、電動使用時に  
2N・m以上の負荷がかかると、  
赤色に点滅し動作が停止します。  
また、充電が15%以下になると  
同様に赤色に点滅します。

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル!  
ベッセルの電動ボールグリップドライバー。



本体仕様	
品名	電ドラボール
型番	220USB-1/220USB-5
バッテリー容量	Li-Ion 3.6V 800mAh
回転数(無負荷)(最大)	280min <sup>-1</sup>
トルク(最大)	2N・m(電動)
耐久トルク(手動時)	10N・m
スリーブ	対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適用ビット	対辺6.35mm 片頭・両頭ビット
充電時間	約60分
充電回数*	約500回
連続使用時間	約40分(無負荷時)
ネジ締め付け回数	約200回(M4×20mm)
充電方式	Micro USB-typeB USB充電
入力(最大)	5V 1A
重量	160g(付属品含まず)
動作環境 / 充電環境	-10℃~45℃ / 0℃~40℃

充電器仕様	
入力	AC100~240V 50/60Hz
出力	5V 1A


※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。  
※バッテリーの交換はできません。



No. 220USB-1

電ドラボール

- ・USBケーブル付
- ・ビット1本付属



USB充電ケーブル  
(1m)

※ACアダプターや  
モバイルバッテリー  
などをご使用の場合  
は、出力5V・1Aの  
市販品を別途  
ご購入ください。

外装: 5セット

品番No.	付属品	JAN(4907587)
220USB-1	ビット:φ2 (100mm) USB充電ケーブル (1m)	010711


●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm



No. 220USB-5

電ドラボール

- ・ACアダプター付
- ・ビット5本付属



専用ACアダプター

USB充電ケーブル  
(1m)


外装: 5セット

品番No.	付属品	JAN(4907587)
220USB-5	ビット:φ1、φ2×2、φ3、φ6 (100mm) 専用ACアダプター、USB充電ケーブル (1m)	010728

●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm



## スパナ掛け付きで 固着したネジも ラクラク取りはずし!!



**POINT 01** スパナやモンキーレンチを掛けることが可能。  
高トルクが必要な箇所で活躍します。

**POINT 02** ショート事故、ワークへの傷つけ防止のための被覆チューブ付き。  
※絶縁ではありません。スパナ掛け部は導通しますので、取扱いにはご注意ください。

**POINT 03** 錆びついて固着したネジを緩めたり高トルクが必要なネジ締めに。  
配電盤の解体や移設工事に。

### 電ドラボール 替ビット ラインアップ

端子台を傷つけないスリム形状、被覆チューブ付き。 *New*



#### 替ビット

品番No.	サイズ	台紙サイズ(mm)	内装(本)	外装(本)	JAN(4907587)
USB161100	⊕1×φ4.5×100	160×35×8	10	200	007704
USB162100	⊕2×φ5×100	160×35×8	10	200	007711
USB162150	⊕2×φ5×150	180×35×8	10	200	007728
USB163100	⊕3×φ6×100	160×35×8	10	200	007735
USB166100	⊖6×φ6×100	160×35×8	10	200	007742

●オープン価格

### 替ビット スパナ掛け付 *New*

品番No.	サイズ	台紙サイズ(mm)	内装(本)	外装(本)	JAN(4907587)
USB162100S8	⊕2×φ6×100	160×35×8	10	200	026552
USB163100S8	⊕3×φ7×100	160×35×8	10	200	015822

●オープン価格

#### △ご注意

- 必ず電動工具体の取扱い説明書をお読みください。
- 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
- 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
- ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

## 株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001	大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7771	FAX.06-6971-1309
札幌出張所 〒065-0011	札幌市東区北11条東14丁目1番1号	TEL.011-711-5003	FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002	仙台市若林区卸町東1丁目2番10号	TEL.022-236-1567	FAX.022-232-7959
北関東営業所 〒370-0044	群馬県高崎市岩押町27番6	TEL.027-310-3757	FAX.050-3852-2745
東京支店 〒143-0025	東京都大田区南馬込5丁目43番13号	TEL.03-3776-1831	FAX.03-3776-5607
名古屋営業所 〒457-0014	名古屋南区呼続四丁目3番1号	TEL.052-821-9575	FAX.052-824-4167
大阪支店 〒537-0001	大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7772	FAX.06-6971-1309
広島出張所 〒733-0035	広島市西区南観音7丁目8-11	TEL.082-291-0106	FAX.082-295-1727
福岡営業所 〒812-0016	福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号	TEL.092-411-5710	FAX.092-411-5770

お求めは…