

New

電ドラボール® 電ドラボール® ハイスピード

No.220USB-1DG (ダルグリーン) No.220USB-S1DR (ダルレッド)

ボールクイックキャッチャー

No.QB-22DG (ダルグリーン) / No. QB-22DR (ダルレッド) / No.QB-22K2DGR (ダルグリーン&ダルレッド)

ハイスピードモデルは、
限定商品
初登場!



No.220USB-1DG
(ダルグリーン)



No.220USB-S1DR
(ダルレッド)

標準モデル

本体色に合わせた
LEDライトを採用

ハイスピードモデル

2022 LIMITED

◆◆◆◆◆ アースカラーバージョン登場! ◆◆◆◆◆



No.QB-22DG
(ダルグリーン)



No.QB-22K2DGR
(ダルグリーン&ダルレッド)



No.QB-22DR
(ダルレッド)


No. 220USB-1DG 電ドラボール®

●オープン価格



USB充電ケーブル(1m)

※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V-1Aの市販品を別途ご用意ください。



本体仕様	
定格電圧	DC3.6V
定格容量	800mAh
無負荷回転数	280min ⁻¹
最大出力トルク(電動)	2.0N・m
最大耐久トルク(手動)	10N・m
重量(付属品含まず)	160g
環境温度範囲*	
充電時	0℃~+40℃
動作中および保管中	0℃~+45℃
内蔵バッテリー	LiIon
セル数	1
充電時間	約60 min
充電回数**	約500回
充電ポート	microUSB Type-B
入力電圧(最大)	5V DC
入力電流	1A


品番 No.	付属品	JAN (4907587)
220USB-1DG	ビット:Φ2 (82mm) USB充電ケーブル(1m)	032140

パッケージサイズ…幅97mm×高さ250mm×奥行き59mm
外装:5セット

特別仕様のビットが1本付属


No. 220USB-S1DR 電ドラボール®ハイスピード

●オープン価格



USB充電ケーブル(1m)

※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V-1Aの市販品を別途ご用意ください。



本体仕様	
定格電圧	DC3.6V
定格容量	800mAh
無負荷回転数	1,200min ⁻¹
最大出力トルク(電動)	0.4N・m
最大耐久トルク(手動)	10N・m
重量(付属品含まず)	160g
環境温度範囲*	
充電時	0℃~+40℃
動作中および保管中	0℃~+45℃
内蔵バッテリー	LiIon
セル数	1
充電時間	約60 min
充電回数**	約500回
充電ポート	microUSB Type-B
入力電圧(最大)	5V DC
入力電流	1A

品番 No.	付属品	JAN (4907587)
220USB-S1DR	ビット:Φ2 (82mm) USB充電ケーブル(1m)	032157

パッケージサイズ…幅97mm×高さ250mm×奥行き59mm
外装:5セット

特別仕様のビットが1本付属

No. QB-22 ボールクイックキャッチャー

●オープン価格



品番 No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
QB-22DG	ボールクイックキャッチャー(ダブルグリーン)×1個	120×50×26	032164
QB-22DR	ボールクイックキャッチャー(ダブルレッド)×1個	120×50×26	032171
QB-22K2DGR	ボールクイックキャッチャー(ダブルグリーン)(ダブルレッド)×各1個	157×56×26	032188

内装:10セット 外装:100セット

ご拡売にお役立ただけのよう、
専用ハンギング台紙も
ご用意しています。

⚠️ ご注意

《電ドラボール®》
●必ず電動工具本体の取扱説明書をお読みください。●過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。●電気作業ではショート・感電にご注意ください。●ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

《ボールクイックキャッチャー》
●取り付け工具重量最大500gまで ●ドライバーとして使用する際に、必要以上に無理な力で使用しないでください。●クイックキャッチャーに他社製キーアダプターは取付できません。●ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。●着脱時はビットをしっかり持ち、不意の落下を防いでください。●ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けしないでください。●衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので高所での使用にはご注意ください。

お求めは…

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2-7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼統四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770